



Scheda Tecnica per Mole sagomate CNC Pos.5F Flottante Technical data sheet for CNC Profile Wheel Pos.5F Floating

Misure in inch / Measures in inch

Posizione Tool Position	Velocità di rotazione Rotating Speed	Increment Stock Removal	Avanzamento Feed Rate
5F - PERFECTOR WHEEL	2000 - 2500 rpm	0,004 inch	28 - 40 inch/min

N.B. PER IL PASSAGGIO DELLA MOLA POS 5F – PERFECTOR WHEEL FLOTTANTE
 Impostare il programma della macchina in modo ondulatorio (flottante) lungo l’asse “Z” con uno scostamento di 0,20 inch ogni 3,4 inch percorsi sul piano “XY” . Vedere schema sotto riportato.

FLOATING DEVICE for the position 5F PERFECTOR WHEEL : Program the machine on the oscillating (floating) device with a movement of 0,20 inch along the Z axis for every 3,4 inch on the X-Y axis. See the technical sketch below.

